

Wire Basket Tray Center Support, 200 mm, Electrogalvanized

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WBTCTSPRT8



The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod. The offset center tube helps ensure the tray is centered and secured, enhancing both structural integrity and improving project efficiency. Designed for light-duty cable support projects, installation is easy—simply hold the Center Support parallel to the tray, then turn perpendicular until you hear the Center Support lock into place.

Compatible with varying nVent CADDY Wire Basket Tray sizes, the ceiling support is precision-engineered to handle the weight of the trays with confidence. Its pre-punched design simplifies mounting with standard fasteners. Its compatibility with various finishes—including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options—adds aesthetic and functional versatility to any project.

FONCTIONS

Use as a central support when hanging with threaded rod

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit

Supported with 3/8 or 1/2 in threaded rod



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Hauteur (H): 193.55 mm


Largeur (W): 41.4 mm

Longueur (L): 190.551mm

Taille de trou (HS): 15.75 mm

Poids unitaire: 0.907 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

