

Rondelle plate

FONCTIONS

À utiliser sous la tête de boulon ou d'écrou de manière à distribuer la charge de fixation sur une surface plus importante




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Diamètre (Ø)	Épaisseur (T)
01106EG	592390	Acier	Électro-galvanisé	6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01106S4	592480	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01108EG	592400	Acier	Électro-galvanisé	8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01108S4	592490	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01110EG	592410	Acier	Électro-galvanisé	10.5 mm	20 mm	2 mm
01110HD	592415	Acier	Galvanisé à chaud	10.5 mm	21 mm	2 mm
01110S4	592500	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		10.5 mm	20 mm	2 mm
01112EG	592420	Acier	Électro-galvanisé	13 mm	24 mm	2.5 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Taille de trou (HS)	Diamètre (Ø)	Épaisseur (T)
01112S4	592510	Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)		13 mm	24 mm	2.5 mm
01116EG	400448	Acier	Électro-galvanisé	17 mm	30 mm	3 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

