

Cheville universelle FPN

FONCTIONS

Fixation à dilatation pour bois ou cloison sèche/vis de plaque de plâtre

À utiliser avec le béton, la brique et le béton léger



Matériau: Nylon
Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis	Longueur	Diamètre du foret	Profondeur du trou percé	Charge statique 1
FPN10	570730	6 - 8 mm	50mm	10mm	60mm	1500N
FPN12	570740	8 - 10 mm	60mm	12mm	70mm	1800N
FPN6	570710	3.5 - 5 mm	30mm	6mm	35mm	600N
FPN8	570720	4.5 - 6 mm	40mm	8mm	50mm	850N

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Charge statique 2	Charge statique 3
FPN10	570730	850N	800N
FPN12	570740	950N	800N
FPN6	570710	450N	450N
FPN8	570720	700N	700N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Se reporter à la charge statique 1 pour l'ancrage dans du béton non fissuré C20/25. Se reporter à la charge statique 2 pour l'ancrage dans la brique pleine Mz 20. Se reporter à la charge statique 3 pour l'ancrage dans la brique silico-calcaire pleine KS 20.

Les charges statiques sont calculées en fonction du diamètre maximal de la vis.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

