

Bande enveloppante 108 à deux trous pour tuyau CPVC



FONCTIONS

Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation

Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d'incendie

Inclut les vis de montage

Matériau: Acier
Finition: Prégalvanisé



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2



Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	A	B
1080075EG	597822	20	26.9 mm	5.8 mm	82.6 mm	57.2 mm
1080100EG	597823	25	33.7 mm	5.8 mm	88.9 mm	63.5 mm
1080125EG	597824	32	42.2 mm	5.8 mm	108 mm	82.6 mm
1080150EG	597825	40	48.3 mm	5.8 mm	112.7 mm	87.3 mm
1080200EG	597826	50	60.3 mm	5.8 mm	125.4 mm	100 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	C	Espacement entre les crochets
1080075EG	597822	30.2 mm	1.65 m Max
1080100EG	597823	30.2 mm	1.8 m Max
1080125EG	597824	30.2 mm	1.95 m Max

Référence catalogue	Référence article	C	Espacement entre les crochets
1080150EG	597825	30.2 mm	2.1 m Max
1080200EG	597826	30.2 mm	2.4 m Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

