

Profils de fixation de porte, MMDP



Ces profilés de montage garantissent que la porte de l'armoire ne se plie pas et permettent d'installer facilement des composants électriques et d'autres accessoires.

FONCTIONS

Description: Pour renforcer la porte. À monter sur les goujons soudés M6 disponibles à l'intérieur de la porte. Perforations au pas de 10 mm. Ces profilés de porte ne peuvent pas être utilisés avec la gamme d'armoires AFS.

Matériau: Acier galvanisé 1,2 mm.

Dimension: 15x14 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.

Matériau: Acier doux

Finition: Galvanisé

Épaisseur: 1.2mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
MMDP100	938mm	15mm	14mm	Montage mural, Interface homme-machine	Acier doux
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	Montage mural, Interface homme-machine	Acier doux
MMDP040	338mm	15mm	14mm	Montage mural, Interface homme-machine	Acier doux
MMDP050	438mm	15mm	14mm	Montage mural, Interface homme-machine	Acier doux
MMDP060	538mm	15mm	14mm	Montage mural, Interface homme-machine	Acier doux
MMDP080	738mm	15mm	14mm	Montage mural, Interface homme-machine	Acier doux
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	Montage mural, Interface homme-machine	Acier doux
MMDP070	638mm	15mm	14mm	Montage mural, Interface homme-machine	Acier doux

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.