

Presse-étoupe en polyamide | Armoires murales, CPG



La compression de chaque câble installé dans ce passe-câbles peut être ajustée et est assurée par un écrou de blocage, qui permet de soulager les contraintes et apporte une protection élevée contre les infiltrations.

FONCTIONS

Description: Raccords traditionnels. Il assure un excellent niveau de protection tout en permettant un maintien mécanique des câbles.

Matériau: Corps en polyamide PA6 et joint en néoprène.

Resistance à la température: -20 à +100 °C.

Inflammabilité: V-2 selon la norme UL94.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 66

Matériau:	Polyamide 6; Néoprène
Finition:	Lisse
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Taille du filetage
CPG12	31mm	15mm	17mm	Acier doux	Montage mural	M12 x 1.5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Acier doux	Montage mural	M16 x 1.5

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Taille du filetage
CPG20	40mm	24mm	26mm	Acier doux	Montage mural	M20 x 1,5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Acier doux	Montage mural	M25 x 1,5
CPG32	56mm	42mm	44mm	Acier doux	Montage mural	M32 x 1.5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Acier doux	Montage mural	M40 x 1.5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Acier doux	Montage mural	M50 x 1.5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Acier doux	Montage mural	M63 x 1.5

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.