


Eclairage d'armoire LED 24 V, EL1200D24V

Eclairage LED spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. L'assemblage sans outil réduit le temps d'assemblage. Câblage traversant simple basé sur un système de branchement. Modèle 24 V (CC).



FONCTIONS

Description: Eclairage d'armoire LED spécialement conçue pour les armoires nVent HOFFMAN. Montage rapide et sans outils grâce à un système à crochets de verrouillage conçu pour s'adapter aux perforations 25 mm des armoires nVent HOFFMAN. Montage horizontal ou vertical.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Température de couleur:	4000K
Température de fonctionnement:	-20 to 55°C
Couleur:	Noir
Type de lampe:	LED
Couleur de lumière:	Blanc neutre
Matériau:	Plastique
Finition:	Lisse

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de prise	Puissance lumineuse
EL1200MS		76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm
EL1200DS		76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm
EL1200MS-US	EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm
EL1200MS-GB		76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm
EL1200DS-BF		76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm
EL900D	EL900D	76mm	314mm	48mm	NA	900lm
EL1200MS-CH		76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm
EL1200MS-BF		76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm
EL1200DS-CH		76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm
EL1200M24V	EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm
EL900DS-US	EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	900lm

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de prise	Puissance lumineuse
EL1200DS-US	EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm
EL1200D24V	EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm
EL1200DS-GB		76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm
EL1200M	EL1200M	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE