

# Pion de détrompage de tension pour cartes mezzaninePMC

## RÉFÉRENCE CATALOGUE


**60827-026**

Pion de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC.

## FONCTIONS

Pour éviter les dommages accidentels lors de la fixation des cartes mezzanine, les pions de détrompage sont vissés aux cartes VMEbus pour distinguer le fonctionnement en 3,3 V et 5 V. Les cartes mezzanine ont un trou percé dans la position appropriée. Le pion de détrompage garantit que seules les cartes mezzanine avec la même tension de fonctionnement peuvent être insérées. Pour les cartes Europe à double hauteur, 2 pièces sont obligatoires.

Broche de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Détrompeur

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Type: Pion de détrompage

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Systèmes CompactPCI; Systèmes CompactPCI Serial; PXI

Type de filetage: Métrique

Matériau: Acier inoxydable

Quantité par colis: 1

Profondeur: 13.5mm

Hauteur: 5mm

Longueur: 13.5mm

Largeur: 5mm

\*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour



l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Veillez tenir compte du fait que les livraisons peuvent être effectuées dans les lots de livraison indiqués (par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.