

Goujon d'ancrage, S316, M10 Tige, 90 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SABM10010S6

FONCTIONS

Cale d'ancrage pour charge lourde

Pour le béton fissuré ou non fissuré

Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie C1 et C2 (pour les vis nécessitant un diamètre de foret de 8 mm et plus)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 401152

Matériau: Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)

Taille du filetage (TS): M10

Longueur (L): 90mm

Profondeur d'encastrement: 68 mm


A: 10 mm

Diamètre du foret: 10mm

Charges axiales caractéristiques issues de l'ETA-12/0397

Référence	Béton fissuré C20/25	Béton non-fissuré C20/25
SABM8010	2.4 kN	3.6 kN
SABM8050	2.4 kN	3.6 kN
SABM10010	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050	4.3 kN	7.6 kN
SABM12015	7.6 kN	11.9 kN
SABM12050	7.6 kN	11.9 kN
SABM16025	11.9 kN	16.7 kN
SABM20030	14.3 kN	23.8 kN
SABM8010S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM8050S6	2.4 kN	4.3 kN
SABM10010S6	4.3 kN	7.6 kN
SABM10050S6	4.3 kN	7.6 kN

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

