

# Accessoires de connexion pour éclairage d'armoire LED, ELC

Câbles prêts à l'emploi pour l'alimentation, le câblage traversant et les interrupteurs de porte. Les câbles sont disponibles dans différentes couleurs.

## FONCTIONS

Description: Câbles préfabriqués pour éclairages d'armoire LED. Ces câbles permettent de raccorder les éclairages plus rapidement et facilement.

Raccordement: Alimentation, avec câbles traversants 3 bornes (24 V pour les câbles 2 bornes).

Dimensions: Différentes longueurs : Voir la liste des articles pour plus d'informations.



**Matériau:** Cuivre

**Finition:** Lisse

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Référence article | Famille de produits      | Couleur | Longueur | Type à câble                     | Type de connexion                         |
|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| ELC3001DU           | ELC3001DU         | CEI Accessoires généraux | Noir    | 3000m    | Câble pour interrupteur de porte | TPS-Cable for Doorswitch, UL Version      |
| ELC1005PB           |                   | CEI Accessoires généraux | Noir    | 1000m    | Câble de connexion               | Alimentation, 3 pôles, 100-240 V AC       |
| ELC1005PO           |                   | CEI Accessoires généraux | Orange  | 1000m    | Câble de connexion               | Alimentation, 3 pôles, 100-240 V AC       |
| ELC1005TB           |                   | CEI Accessoires généraux | Noir    | 1000m    | Câblage traversant               | Câblage traversant, 3 pôles, 100-240 V AC |
| ELC1005TG24V        |                   | CEI Accessoires généraux | Gris    | 1000m    | Câblage traversant               | Câblage traversant, 2 pôles, 24 V (DC)    |
| ELC1005TO           |                   | CEI Accessoires généraux | Orange  | 1000m    | Câblage traversant               | Câblage traversant, 3 pôles, 100-240 V AC |

| Référence catalogue | Référence article | Famille de produits      | Couleur | Longueur   | Type à câble                     | Type de connexion                                                        |
|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ELC3001DE           |                   | CEI Accessoires généraux | Noir    | 3000m<br>m | Câble pour interrupteur de porte | Câble à gaine thermorétractable pour interrupteur de porte, version ENEC |
| ELC3005PB           |                   | CEI Accessoires généraux | Noir    | 3000m<br>m | Câble de connexion               | Alimentation, 3 pôles, 100-240 V AC                                      |
| ELC3005PG24V        |                   | CEI Accessoires généraux | Gris    | 3000m<br>m | Câble de connexion               | Alimentation, 2 pôles, 24 V (DC)                                         |
| ELC3005PO           |                   | CEI Accessoires généraux | Orange  | 3000m<br>m | Câble de connexion               | Alimentation, 3 pôles, 100-240 V AC                                      |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Version UL – câble TPS prêt à l'emploi pour interrupteur de porte (homologué UL).

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

