

Résistances chauffantes pour zones dangereuses, DAHHL



Conçu pour les zones dangereuses où les composants électroniques nécessitent une protection contre les températures froides, la condensation et la corrosion.

NORMES INDUSTRIELLES

NEC CSA US

II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C

NEC CSA us

Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G

FONCTIONS

Modèles 50 W, 80 W, 200 W, 300 W, 400 W et 600 W disponibles

Fournit une protection contre le gel jusqu'à -76 °F / -60 °C

Des systèmes de chauffage par conduction et convection sont disponibles

Les modèles 50 W et 80 W peuvent être montés directement sur des collecteurs, des instruments de mesure ou d'analyse, des vannes de contrôle et des équipements similaires

Les modèles 200 W, 300 W, 400 W, 600 W sont des résistances chauffantes à ailettes qui chauffent la zone en transférant la chaleur de la résistance chauffante à l'air environnant, créant ainsi un courant de convection

Deux options de thermostat disponibles, avec un point de réglage de 50 °F / 10 °C ou 68 °F / 20 °C

Matériau: Aluminium

Finition: Anodisé

Couleur: Noir

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Tension nominale	Capacité du chauffage
HLTSTAT10C	28714	28mm	23mm	109mm		
HLTSTAT20C	28715	28mm	23mm	109mm		

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Tension nominale	Capacité du chauffage
DAHHL501AC	28717	89mm	41mm	30mm	115V	50W
DAHHL801AC	28716	89mm	41mm	30mm	115V	80W
DAHHL4001A	28708	226mm	229mm	61mm	115V	400W
DAHHL6001A	28712	325mm	229mm	61mm	115V	600W
DAHHL6002A	28713	325mm	229mm	61mm	220V	600W
DAHHL4002A	28711	226mm	229mm	61mm	220V	400W
DAHHL300AC	28706	325mm	229mm	61mm	115V	300W
DAHHL200AC	28704	226mm	229mm	61mm	115V	200W

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE