


Kit de fractionnement pour châssis



Le montage combiné permet de diviser un bac à cartes ou coffret de 6 U de hauteur en sections de 2 x 3 U et 6 U. Différentes versions sont disponibles.

FONCTIONS

Conçu pour loger des cartes euro (100 mm de hauteur) et cartes euro doubles (233,35 mm hauteur)

Subdivision de la zone de montage 6 U en: 2 x 3 U, 1 x 6 U

Hauteur du rack: 6U
Type: Montage mixte
Famille de produits: EuropacPRO
Type de produit: Kit de montage
Compatible avec: Bacs à cartes



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Quantité par colis	Largeur de rack 1	Largeur de rack 2	Matériau
24562-440	1	40HP	42HP	Aluminium, Alliage de zinc
24562-442	1	42HP	40HP	Aluminium, Alliage de zinc
24562-484	1	84HP		Aluminium, Alliage de zinc
24562-420	1	20HP	62HP	Aluminium, Alliage de zinc
24562-463	1	63HP	19HP	Aluminium, Alliage de zinc

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order separately: Face avant 6 U, 2 HP to cover the strut.

The following guide rails cannot be used: type "accessory", type "accessory, strengthened" and type "for 4,4" PCB".

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE