

Bobina per cavo del sistema di catenarie nVent CADDY Speed Link

CODICE A CATALOGO

SLC6CTO

CARATTERISTICHE

Viene utilizzata per installare lunghezze personalizzate di cavo delle catenarie con due meccanismi di bloccaggio

Bobina di cavo in acciaio nVent CADDY Speed Link

Cavo in acciaio per aeromobili costituito da 7 fasci di 19 fili ognuno.



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 196819

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Diametro della fune: 6 mm

Angolo (a): 60 ° Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE


Il carico statico 1 rappresenta un punto di carico al centro dell'installazione delle catenarie. Il carico statico 2 rappresenta un carico distribuito tra due o tre punti sull'installazione delle catenarie. Il carico statico 3 rappresenta un carico distribuito tra quattro o più punti sull'installazione delle catenarie.

Il pretensionamento del cavo deve essere effettuato utilizzando l'utensile pretensionatore.

Le lunghezze CTO sono ordinabili con incrementi di metri.

Installazione orizzontale		
Precarico	1,000 N	450 N
Carico statico1 (F1)	490 N	590 N
Carico statico 2 (F2)	880 N	1080 N
Carico statico 3 (F3)	980 N	1180 N
Installazione verticale		
Carico statico 4 (F4)	4,440 N	

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/GRDDT

