


Dado flangiato SNSW, M10 Barra, 42,4 mm Diametro

CODICE A CATALOGO

SNSWM10



CARATTERISTICHE

Ideale per progetti di ristrutturazione, come le installazioni a trapezio, in cui non è consentito lo smontaggio del sistema di supporto

Utilizzare come fine corsa quando si installano i componenti nVent CADDY Rod Lock

Può essere facilmente installato, rimosso e riposizionato in qualsiasi punto lungo la barra filettata

Pronto all'uso, elimina il bisogno di più componenti aggiuntivi

Ha la stessa funzione di un dado esagonale e di una rondella piatta combinati

La larghezza della rondella le consente di essere utilizzata con profili strut standard

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 390102

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Fattore di sicurezza del carico statico: 3:01

Dimensione barra (RS): 10

Diametro (Ø): 42.4 mm

Altezza (H): 20mm

Dimensione chiave: 20 mm



Spessore della flangia (FT): 6.5 mm

Carico statico: 1557N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Esclusivamente per l'uso con barre filettate elettrozincate.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

