

Socle avant/arrière acier inox, PFS

Ce socle en acier inoxydable permet d'effectuer le câblage sans aucune restriction. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire.



FONCTIONS

Description: Sections de socle avant et arrière. Permet d'acheminer les câbles en toute liberté; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se compose de quatre angles avec caches avant amovibles. Panneaux latéraux PSS à commander séparément. Hauteurs disponibles: 100 et 200 mm. Les socles de 200 mm de haut sont fournis avec un couvercle arrière composé de deux panneaux amovibles de 100 mm de haut. Le couvercle avant est en une seule pièce de 200 mm de haut. Chaque panneau a un double pli pour augmenter la rigidité.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L. Angles: 2 mm. Panneaux: 1.5 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter les panneaux latéraux PSS pour réaliser un socle complet.

Finition: Finition brossée

Épaisseur: 1.5mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau
PFS1120	PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304
PFS2120		200mm	1200mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304
PFS1080	PFS1080	100mm	800mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304
PFS2080		200mm	800mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304
PFS1060	PFS1060	100mm	600mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304
PFS2060		200mm	600mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304
PFS1100		100mm	1000mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304
PFS2100		200mm	1000mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304
PFS1060-316		100mm	600mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau
PFS1080-316		100mm	800mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316
PFS1100-316		100mm	1000mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316
PFS1120-316		100mm	1200mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316
PFS2060-316		200mm	600mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316
PFS2080-316		200mm	800mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316
PFS2100-316		200mm	1000mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316
PFS2120-316		200mm	1200mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour armoires de 1600 mm de large, utiliser deux socles de 800 mm de large.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.