

Accoppiatore filettato per asta di messa a terra con rame, filettato



CARATTERISTICHE

Gli accoppiamenti ad alta resistenza sono filettati e smussati su entrambe le estremità per una facile conduzione

Gli accoppiamenti resistenti alla corrosione assicurano connessioni da rame a rame permanenti e a bassa resistenza



SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro picchetto di terra, nominale	Lunghezza (L)	Dimensioni delle filettature (TS)	Peso unitario
CR58	158040	Bronzo	5/8"	61mm	5/8" UNC	0.09 kg
CR34		Bronzo	3/4"	76.2mm	3/4" UNC	0.15 kg
SC34	158050	Bronzo	3/4"	71mm	3/4" UNC	0.17 kg
CR100		Bronzo al silicio	1"	99.1mm	1" UNC	0.35 kg

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	È conforme a	Certificazioni
CR58	158040	EN IEC 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
CR34			RUS, CSA-US, UL, cUL, CSA
SC34	158050	IEC® EN 62561-2	

Codice a catalogo	Numero articolo	È conforme a	Certificazioni
CR100		EN IEC 62561-2	cUL, UL

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE