

MiniChiller industriale, TCW



La soluzione MiniChiller industriale ad acqua offre accuratezza e affidabilità in un design compatto. L'elevata precisione di raffreddamento migliora la qualità della produzione, garantendo risultati migliori sul prodotto finale. L'ampia gamma di accessori e opzioni consente diverse configurazioni di refrigeratori per soddisfare ogni esigenza applicativa. Il MiniChiller ha un design ecocompatibile con componenti ad alte prestazioni.

CARATTERISTICHE

Compressore ermetico.

Raccorderia idraulica in ottone.

Evaporatore a piastre saldobrasate in acciaio inossidabile.

Condensatore ad alta efficienza.

Ventola assiale.

Circuitazione idraulica in materiale non ferroso.

Configurazione idraulica standard con pompa e serbatoio aperto.

Intervallo di temperatura impostabile del fluido: Da +8 °C a +25 °C

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Capacità nominale Watt a 50 Hz	Capacità nominale Watt a 60 Hz	Tipo di fluido	Tensione nominale	Frequenza nominale	Refrigerante
TCW08	900W	1100W	Acqua	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW12	1600W	1900W	Acqua	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW19	2200W	2550W	Acqua	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW31	3000W	3450W	Acqua	230V	50 – 60Hz	R513A
TCW41	3900W	4450W	Acqua	230V	50 – 60Hz	R513A

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Un'ampia gamma di accessori e opzioni consente molteplici configurazioni per soddisfare le diverse esigenze applicative.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.