

Porte interne, ADIS

I display e gli indicatori possono essere montati su una superficie all'interno della cassa in modo da coprire altri componenti e, al contempo, impedire l'accesso non autorizzato.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per controlli, indicatori, segnalatori, ecc. Cardini per apertura manuale a destra o sinistra (con lavorazione meccanica). Chiusura con inserto DIN da 3 mm che sopra una altezza porte di 800 mm si rende necessario l'impiego di 2 chiusure. Profondità utile tra porta interna ed esterna: 35 mm, regolazione della profondità grazie all'accessorio AMG. Area di agibilità: Altezza 55 mm Larghezza 108 mm. Disponibile anche la versione 19".

Materiale: Porta in acciaio inox AISI 304 da 1,5 mm e profili verticali in acciaio da 2 mm.

Protezione: IP 2XC.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Quantità nell'imballaggio: Porta interna, due profili verticali ed accessori di montaggio.

Finitura: Spazzolato
Materiale: Acciaio inossidabile 304

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni porta	Quantità dispositivo di bloccaggio	Famiglia di prodotti
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Montaggio a parete
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Montaggio a parete
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Montaggio a parete
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Montaggio a parete
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Montaggio a parete
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Montaggio a parete
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Montaggio a parete
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Montaggio a parete

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per ordinare la versione da 19", aggiungere I19 al numero di codice es: "ADIS0403019". Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE