

Sistema di bloccaggio per maniglie di sollevamento, LHC

Gli inserti e i cilindri possono essere montati in modo indipendente nella maniglia a leva, offrendo la possibilità di creare molte combinazioni, ottimizzando il numero di maniglie da tenere in magazzino.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Serrature con profilo a semicilindro. Da utilizzare con le maniglie di sollevamento LHC.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Finitura: Liscio opaco

Colore: Grigio nero

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di chiave	Codice chiave	Tipo di cilindro
LHC521	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Metà
LHC5212132E	37mm	23mm	41mm	Ronis	2132E	Metà
LHC5213121E	37mm	23mm	41mm	Ronis	3121E	Metà
LHC522	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Rotondo
LHC523	37mm	23mm	41mm	Quadrato 7 mm		Rotondo
LHC524	37mm	23mm	41mm	Quadrato 8 mm		Rotondo
LHC526	37mm	23mm	41mm	Triangolare 7 mm		Rotondo
LHC527	37mm	23mm	41mm	Triangolare 8 mm		Rotondo
LHC528	37mm	23mm	41mm	A doppia punta da 3 mm		Rotondo
LHC529	37mm	23mm	41mm	A doppia punta da 5 mm		Rotondo
LHC530	37mm	23mm	41mm	Daimler Benz		Rotondo
LHC531	37mm	23mm	41mm	Inserto di bloccaggio scanalato 2x4 mm		Rotondo
LHC533	37mm	23mm	41mm	Cilindro N°E1 (VW), chiave non inclusa		Metà

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di chiave	Codice chiave	Tipo di cilindro
LHC534	37mm	23mm	41mm	Adattatore per mezzi cilindri con profilo diverso (DIN18252)		Metà
LHC535	37mm	23mm	41mm	Adattatore per cilindri ASSA ABLOY e TrioVing		Metà
LHC536	37mm	23mm	41mm	Push button only		Rotondo

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

* Altri numeri di chiave disponibili su richiesta. ** I numeri di chiave 333, 1333, EK333 e GX130 sono uguali *** Ordinare separatamente la chiave LSMK per quadro 8mm e triangolo 8mm.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.