

Perni laterali in acciaio inox, PSS



Questi pannelli laterali per zoccolo chiudono lo spazio aggiuntivo al di sotto della cassa, se necessario.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Pannelli laterali per chiudere la parte in profondità dello zoccolo PFS. Doppia piega per la massima rigidità. Compatibile con armadi componibili e compatti in acciaio inossidabile.

Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304 / AISI 316L pre-satinato. Pannelli: 1.5 mm.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli. Accessori per il montaggio forniti con PFS.

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale	Materiale della cassa
PSS1040	100mm	400mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2040	200mm	400mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1050	100mm	500mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2050	200mm	500mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1060	100mm	600mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2060	200mm	600mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1040-316	100mm	400mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1050-316	100mm	500mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1060-316	100mm	600mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale	Materiale della cassa
PSS2040-316	200mm	400mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2050-316	200mm	500mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2060-316	200mm	600mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1080-316	100mm	800mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1100-316	100mm	999mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2080-316	200mm	800mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2100-316	200mm	999mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.