

# Kit di montaggio M6 da 19"



Per la messa a terra standard, utilizzare un dado di messa a terra e una rondella su almeno un punto di attacco.

Quando il kit di assemblaggio da 19" viene utilizzato con il montaggio a pannello da 19" conduttivo, non sono necessari dadi a gabbia di messa a terra.

## CARATTERISTICHE

Kit di assemblaggio per l'assemblaggio di componenti da 19" in un armadietto

Per il montaggio di pannelli frontali, campi di distribuzione o altri componenti sul telaio, supporti a scorrimento o elementi di profondità con forature quadrate

**Finitura:** Zincato

**Tipo di prodotto:** Kit di montaggio



## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Lunghezza | Quantità nella confezione | Dimensioni delle filettature | Materiale    | Famiglia di prodotti                                                                                                          | Tipo             |
|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 21101-809         |           | 50                        | M6                           | Acciaio, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Per esterni | Kit di montaggio |
| 21101-810         |           | 100                       | M6                           | Acciaio, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Per esterni | Kit di montaggio |
| 21100-435         |           | 8                         | M6                           | Acciaio, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Per esterni | Kit di montaggio |
| 21190-435         |           | 32                        | M6                           | Acciaio, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Per esterni           | Kit di montaggio |

| Codice a catalogo | Lunghezza | Quantità nella confezione | Dimensioni delle filettature | Materiale    | Famiglia di prodotti                                                                                                | Tipo                            |
|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 21190-095         |           | 4                         | M6                           | Acciaio, ABS | RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Per esterni | Kit di montaggio                |
| 21120-196         | 16mm      | 4                         | M6                           | Acciaio      |                                                                                                                     | Kit di montaggio, Messa a terra |
| 21120-197         | 16mm      | 32                        | M6                           | Acciaio      |                                                                                                                     | Kit di montaggio, Messa a terra |
| 21120-198         | 16mm      | 50                        | M6                           | Acciaio      |                                                                                                                     | Kit di montaggio, Messa a terra |
| 21120-199         | 13mm      | 100                       | M6                           | Acciaio      |                                                                                                                     | Kit di montaggio, Messa a terra |
| 21120-213         |           | 4                         | M6                           | Acciaio      |                                                                                                                     | Kit di montaggio                |
| 21120-214         |           | 50                        | M6                           | Acciaio      |                                                                                                                     | Kit di montaggio                |
| 21120-215         |           | 32                        | M6                           | Acciaio      |                                                                                                                     | Kit di montaggio                |
| 21120-216         |           | 100                       | M6                           | Acciaio      |                                                                                                                     | Kit di montaggio                |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Funziona con                                                                                     | Certificazioni |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 21101-809         | Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni | RoHS           |
| 21101-810         | Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni | RoHS           |
| 21100-435         | Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni | RoHS           |
| 21190-435         | Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", 19" Indoor Cabinets, Armadi da 19" per esterni       | RoHS           |
| 21190-095         | Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni | RoHS           |

| Codice a catalogo | Funziona con                                                 | Certificazioni |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 21120-196         | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |                |
| 21120-197         | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |                |
| 21120-198         | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |                |
| 21120-199         | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |                |
| 21120-213         | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |                |
| 21120-214         | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |                |
| 21120-215         | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |                |
| 21120-216         | Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

