

Ventola DC

Ventola assiale, 119 mm, con ingresso CC. Parte di ricambio per i vassoi della ventola da 1 U.

CARATTERISTICHE

Ventilatore c.c. assiale da 119 mm, con spina per cavo di collegamento



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Funziona con	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Tensione CC	Flusso d'aria
20713-240	Vassoi ventole da 19"	119mm	119mm	38mm	24V	184m³/h
20713-172	Vassoi ventole da 19"	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m³/h
20713-241	Vassoi ventole da 19"	119mm	119mm	38mm	12V	184m³/h
20713-242	Vassoi ventole da 19"	119mm	119mm	38mm	48V	184m³/h
60713-600	Vassoi ventole da 19"	119mm	119mm	32mm	12V	140m³/h

Table 2/2

Codice a catalogo	Livello di rumorosità	Potenza	Pressione statica massima	Temperatura ambiente	Quantità nella confezione
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente il cavo di collegamento e la griglia di protezione.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

