

nVent CADDY Speed Link Light Pack con ancoraggio a cuneo, 1mm cavo, lunghezza 1m

CODICE A CATALOGO

CLP1L1WA6

nVent CADDY Speed Link Light Pack con sistema di ancoraggio a cuneo include una lunghezza pretagliata (1m e 2m) di cavo in acciaio da 1mm rivettato su un ancoraggio a cuneo e un dispositivo di bloccaggio a profilo ultra basso. Gli installatori possono eseguire l'installazione in modo rapido e sicuro su soffitti in calcestruzzo per supportare e fissare illuminazione e segnaletica.

CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e sistema di ancoraggio ad espansione fischerwerke GmbH & Co. KG

Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato

Non sono richiesti attrezzi speciali

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 196093

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio;Ottone

Diametro della fune: 1 mm

Lunghezza della fune: 1m

Lunghezza (L): 54mm

Altezza (H): 17 mm

Larghezza (W): 12.5 mm

Spessore (T): 6.5 mm

Angolo (a): 60 °



Carico statico: 100N

Diametro della punta di trapano: 6mm

Profondità del foro: 31mm

Profondità dell'incastro: 25 mm Min

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

