

Kit supp. cavo 2mm con term. ancorag. supp. senza utens. - 10m lung. - 44kg

CODICE A CATALOGO

SLK2L10

CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato

Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY

Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolo con il gancio

Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura

Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa

Disponibile anche nella configurazione ad Y con due ganci



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 196542

Materiale: Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco

Finitura: Elettrozincato

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01

Diametro della fune: 2 mm

È conforme a: HVAC-DCS SMACNA

Lunghezza della fune: 10m

A.: 57 mm

B: 22 mm

C: 5.5 mm

Altezza (H): 55 mm


Larghezza (W): 19 mm

Spessore (T): 12.5 mm

Angolo (a): 90 ° Max

Carico statico: 440N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

