

Wire Basket Tray Washer Support Plus including hardware, Pregalvanized

CODICE A CATALOGO

WBTWASSPLUS

The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support Plus provides a versatile, ready-to-install fixing solution to secure Wire Basket Tray to supports and secure compatible accessories. Its versatile design supports a wide range of applications, such as nVent CADDY Wire Basket Tray Preform, dividers and transition components, or anchoring the tray onto floor supports and pedestals.

Engineered for a smooth, snag-free interface with high-performance data cables, the Washer Support Plus features a smooth button/mushroom head bolt which installs inside a recessed part of the washer—leaving no protrusion or sharp edge inside the tray. Its symmetrical design catches two longitudinal wires and installs in any 90° orientation, while the slotted washer allows for side-to-side adjustment during installation.



CARATTERISTICHE

Comes complete with bolt, slotted flanged washer and flanged nut for a secure, ready-to-install fixing

Recessed bolt head with square anti-rotation section for a simple installation and a smooth, snag-free interface with cables

Symmetrical design catches two longitudinal tray wires and installs in any 90° orientation

Requires only simple hand tool to install

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

[nVent.com/ENDDT](https://www.nVent.com/ENDDT)

