

Profili di montaggio porte, MMDP

Questi profili di montaggio garantiscono che la porta della cassa non si pieghi e consentono il facile montaggio di componenti elettrici e altri accessori.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Per rinforzare la porta e fornire ulteriori possibilità di montaggio. Montato sulla parte interna della porta sul M6 saldati a pressione. Dotato di una foratura a passo 10 millimetri. Questi profili di porte non possono essere utilizzati con la gamma di casse AFS.

Materiale: Acciaio elettrozincato da 1.2 mm.

Dimensione: 15 x 14 mm.

Quantità nell'imballaggio: Una coppia con accessori di montaggio.

Commento: Le casse a parete in lamiera di acciaio da 600 mm di altezza e oltre, includono profili delle porte MMDP. I profili devono essere ordinati come componenti accessori per le casse a parete in acciaio inossidabile.

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Zincato

Spessore: 1.2mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
MMDP100	938mm	15mm	14mm	Montaggio a parete, Interfaccia uomo macchina	Lamiera d'acciaio
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	Montaggio a parete, Interfaccia uomo macchina	Lamiera d'acciaio
MMDP040	338mm	15mm	14mm	Montaggio a parete, Interfaccia uomo macchina	Lamiera d'acciaio
MMDP050	438mm	15mm	14mm	Montaggio a parete, Interfaccia uomo macchina	Lamiera d'acciaio
MMDP060	538mm	15mm	14mm	Montaggio a parete, Interfaccia uomo macchina	Lamiera d'acciaio
MMDP080	738mm	15mm	14mm	Montaggio a parete, Interfaccia uomo macchina	Lamiera d'acciaio
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	Montaggio a parete, Interfaccia uomo macchina	Lamiera d'acciaio
MMDP070	638mm	15mm	14mm	Montaggio a parete, Interfaccia uomo macchina	Lamiera d'acciaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.