

Piastra premistoppa con fori di montaggio, AFK



I fori per gli ingressi dei cavi presenti su questa flangia passacavi sono facilmente sfondabili per consentire l'uso del numero necessario per il cablaggio desiderato.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di entrata cavi con pre-fratturazioni rimovibili secondo tabella.

Materiale: Lamiera di acciaio da 1.4 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Verniciato a polvere
Colore: Grigio chiaro
Codice colore: RAL 7035
Spessore: 1.4mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Schema dell'apertura pretagliata	Tipo di piastra pressacavo	Larghezza di apertura della piastra pressacavo
AFK11R5	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1	210mm
AFK11SR5	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S	210mm
AFK12R5	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1	210mm
AFK21R5	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2	310mm
AFK21SR5	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2 S.	310mm
AFK22R5	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2	310mm
AFK31R5	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3	410mm

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Schema dell'apertura pretagliata	Tipo di piastra pressacavo	Larghezza di apertura della piastra pressacavo
AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3 S.	410mm
AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3	410mm
AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4	510mm
AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4	510mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

