

Piastre di montaggio contenitori per montaggio a parete, AMP

La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio del contenitore, poiché può essere lavorato facilmente e dotato di componenti prima di essere montato.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Piastra di montaggio in acciaio per contenitori per montaggio a parete. Tutte le dimensioni da 800 mm in su sono rinforzate da bordi piegati. Utilizzando l'accessorio AMG, la posizione della piastra di montaggio può essere regolata a qualsiasi profondità. Questo accessorio non è adatto per la gamma di contenitori AFS; fare riferimento al catalogo dei pezzi di ricambio e di ricambio.

Materiale: Acciaio zincato.

Quantità confezione: 1 pezzo.

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Zincato

Spessore: 2mm

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni del pannello	Materiale della cassa
AMP10100	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Lamiera d'acciaio
AMP10120	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Lamiera d'acciaio
AMP12120	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Lamiera d'acciaio
AMP02020	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Lamiera d'acciaio
AMP02520	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Lamiera d'acciaio
AMP02525	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Lamiera d'acciaio
AMP03025	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Lamiera d'acciaio
AMP03030	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Lamiera d'acciaio
AMP03040	300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Lamiera d'acciaio
AMP03060	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Lamiera d'acciaio

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni del pannello	Materiale della cassa
AMP03080	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Lamiera d'acciaio
AMP03100	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Lamiera d'acciaio
AMP03120	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Lamiera d'acciaio
AMP03525	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Lamiera d'acciaio
AMP04030	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Lamiera d'acciaio
AMP04040	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Lamiera d'acciaio
AMP04050	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Lamiera d'acciaio
AMP04060	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Lamiera d'acciaio
AMP05030	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Lamiera d'acciaio
AMP05040	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Lamiera d'acciaio

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni del pannello	Materiale della cassa
AMP05050	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Lamiera d'acciaio
AMP06040	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Lamiera d'acciaio
AMP06050	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Lamiera d'acciaio
AMP06060	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Lamiera d'acciaio
AMP06080	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Lamiera d'acciaio
AMP07050	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Lamiera d'acciaio
AMP08040	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Lamiera d'acciaio
AMP08060	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Lamiera d'acciaio
AMP08080	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Lamiera d'acciaio
AMP08120	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Lamiera d'acciaio
AMP10060	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Lamiera d'acciaio
AMP10080	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Lamiera d'acciaio
AMP12060	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Lamiera d'acciaio
AMP12080	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Lamiera d'acciaio
AMP12100	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Lamiera d'acciaio
AMP14100	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Lamiera d'acciaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.