

Pannello Oicp con sezione prolunga portiera, OIDES

Il contenitore per pannello operatore in alluminio con sezione di estensione per porta, OIDES, è dotato di uno schema di fori pre-lavorati per consentire il fissaggio desiderato a un braccio orientabile e di una piastra frontale rimovibile con un grado di protezione IP 65. La sezione di estensione aumenta la profondità del pannello di 55 mm. I componenti possono essere facilmente montati grazie alla piastra frontale rimovibile e risultano agevolmente accessibili aprendo la sezione di estensione per porta anteriore. Grazie alle impugnature laterali, il contenitore può essere facilmente spostato nella posizione di lavoro desiderata. Il corpo in alluminio è in grado di dissipare una quantità maggiore di calore rispetto al corpo in lamiera d'acciaio, eliminando la necessità di ricorrere a un sistema di ventilazione aggiuntivo.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Pannello OICP con profilo di estensione per porta a battente. Aumenta la profondità del pannello OICP in 55 mm. Ha profili grigliati nei lati del profilo di estensione della porta.

Materiale: Corpo e profilo di estensione per porta: Al Mg Si05, Piastra posteriore: Al Mg, e Angoli: Al Si12.

Protezione: Conforme a IP65.

Finitura: Corpo, profilo di estensione per porta e piastra posteriore: alluminio anodizzato, e angoli: RAL7016.

Quantità nell'imballaggio: Pannello OICP con piastra posteriore, profilo di estensione per porta, cardini esterni e sistema di chiusura.

Materiale: Alluminio
Colore: Grigio antracite
Finitura: Verniciato a polvere
Codice colore: RAL 7016

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità
OIDES355205	354mm	525mm	55mm

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità
OIDES395205	398mm	525mm	55mm
OIDES343905	345mm	395mm	55mm
OIDES305205	309mm	525mm	55mm
OIDES414705	415mm	470mm	55mm
OIDES495405	495mm	542mm	55mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE