

Contenitore di controllo interfaccia operatore, OICE-SS



La cassa per interfaccia di controllo operatore in acciaio inox OICE-SS è dotata di un foro pronto all'uso per facilitare il posizionamento su un braccio orientabile. Con gli elevati livelli di protezione IP66 e NEMA 12 e 4X, la cassa può essere utilizzata in ambienti che richiedono il design sanitario.

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304L. Corpo: 1,5 mm. Porta per AISI 304L: 1,5 mm / 2 mm per casse con altezza o profondità di 600 mm o superiore. Piastra di montaggio: acciaio zincato da 2 mm.

Corpo: Piastra di rinforzo ripiegata e saldata, montata sul tetto della cassa.

Porta posteriore: Formatura angoli in un pezzo. Montata a filo con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno removibile. Possono essere montate in modo da consentire l'apertura a sinistra o a destra. Una guarnizione in poliuretano iniettato garantisce una tenuta corretta.

Serratura: inserto a doppia aletta da 3 mm in zamak con movimento a 90° e meccanismo antivibrazione, personalizzata nVent HOFFMAN. Due serrature per casse da 600 mm di altezza.

Protezione: Corrispondente a IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Finitura: Acciaio inossidabile 400 pre-satinato.

Consegna: Cassa con porta, chiave in plastica a doppia aletta da 3 mm e accessori per il montaggio.

Materiale: Acciaio inossidabile 304; Acciaio inox 316L

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Compatibilità del sistema	Peso
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Serie 2 Compact, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	Acciaio inox CS480	3kg
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	Acciaio inox CS480	3kg
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Serie 2 Compact, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	Acciaio inox CS480	3kg

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Compatibilità del sistema	Peso
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Serie 2 Compact, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	Acciaio inox CS480	3kg
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	Acciaio inox CS480	3kg
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	Acciaio inox CS480	3kg
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Serie 2 Compact, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE