

Pannelli parziali per contenitori a pavimento, DPP



I pannelli parziali consentono svariate configurazioni, facilmente accessibili, dei singoli vani, all'interno della cassa. I pannelli sono fissati con delle viti, ciò garantisce che possano essere rimossi solo dal personale di servizio, per una maggiore sicurezza degli operatori.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per dividere il frontale armadio in sezioni e usato in abbinamento al divisore orizzontale CDH/CDHK se non c'è la porta.

Materiale: Piastra in acciaio da 1.75 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 54.

Quantità nell'imballaggio: 1 pannello con accessori di montaggio.

Specifiche di montaggio: Aggiungere CDH per telai MC e utilizzare di CDHK per telai MK. Impiegare DPC/DPCV per tetto e piastre di fondo.

Spessore:	1.75mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DPP02006R5	200mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DPP03006R5	300mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP01504R5	150mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP03004R5	300mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP01008R5	100mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP03008R5	300mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP02508R5	250mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP01506R5	150mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP01006R5	100mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP04004R5	400mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP02506R5	250mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP01508R5	150mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP04006R5	400mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP02504R5	250mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP02004R5	200mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP01004R5	100mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP04008R5	400mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DPP02008R5	200mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE