

Morsettiera dal design igienico, HDTB



La cassetta di derivazione con design igienico nVent HOFFMAN, gamma HDTB, è progettata appositamente per proteggere le apparecchiature critiche in ambienti con elevati standard sanitari e per facilitare la pulizia. Grazie alle superfici lisce e a drenaggio automatico, al design senza interstizi e all'elevato grado di protezione, la cassa riduce al minimo i rischi igienici e contribuisce a ridurre i tempi di inattività e aumentare la produttività.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304L pre-satinato. Corpo e coperchio: 1,5 mm.

Corpo: Piegata e saldata in continuo. Quattro prigionieri M6x13 per il fissaggio del profilo inferiore/della piastra di montaggio.

Coperchio: Piegata e saldata in continuo. Lati inclinati di 3°. Bulloni AISI 316 HD con guarnizione in silicone blu inclusa.

Guarnizione: Una guarnizione monopezzo rimovibile in silicone blu con angoli sagomati garantisce una tenuta adeguata ed è più rapida e semplice da rimuovere e sostituire per le operazioni di pulizia e manutenzione. Il silicone è conforme a FDA 21 CFR 177.2600. Colore blu (RAL 5010).

Accesso per il cavo: Non sono previste aperture di serie per i passacavi allo scopo di limitare i rischi legati all'igiene.

Messa a terra: Prigionieri per il collegamento di terra M8x18 mm su corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette di collegamento di terra.

Protezione: Corrisponde a IP 66/69 | TIPO 4X, 13 | IK08.

Finitura: Acciaio inossidabile pre-satinato 400, lucidato a Ra < 0.8 µm.

Fornitura: Corpo con coperchio e accessori di montaggio.

Ulteriori informazioni: Per gli accessori all'esterno della cassa, consultare la sezione relativa agli accessori HD.

Spessore:	1.5mm
Finitura:	Spazzolato
Materiale:	Acciaio inossidabile 304L

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità
HDTB202012	200mm	199mm	120mm
HDTB304012	300mm	400mm	120mm
HDTB204012	200mm	400mm	120mm
HDTB151508	150mm	150mm	80mm
HDTB151512	150mm	150mm	120mm
HDTB203012	200mm	299mm	120mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE