

Kit di montaggio M6 da 19"



Per la messa a terra standard, utilizzare un dado di messa a terra e una rondella su almeno un punto di attacco.

Quando il kit di assemblaggio da 19" viene utilizzato con il montaggio a pannello da 19" conduttivo, non sono necessari dadi a gabbia di messa a terra.

CARATTERISTICHE

Kit di assemblaggio per l'assemblaggio di componenti da 19" in un armadietto

Per il montaggio di pannelli frontali, campi di distribuzione o altri componenti sul telaio, supporti a scorrimento o elementi di profondità con forature quadrate

Tipo di prodotto: Kit di montaggio
Finitura: Zincato



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Materiale	Famiglia di prodotti	Tipo
21120-196	16mm	4	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra
21190-095		4	M6	Acciaio, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Per esterni	Kit di montaggio
21120-213		4	M6	Acciaio		Kit di montaggio
21100-435		8	M6	Acciaio, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Per esterni	Kit di montaggio

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature	Materiale	Famiglia di prodotti	Tipo
21120-199	13mm	100	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra
21120-197	16mm	32	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra
21120-198	16mm	50	M6	Acciaio		Kit di montaggio, Messa a terra
21190-435		32	M6	Acciaio, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Per esterni	Kit di montaggio
21101-810		100	M6	Acciaio, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Per esterni	Kit di montaggio
21101-809		50	M6	Acciaio, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Per esterni	Kit di montaggio
21120-215		32	M6	Acciaio		Kit di montaggio
21120-214		50	M6	Acciaio		Kit di montaggio
21120-216		100	M6	Acciaio		Kit di montaggio

Table 2/2

Codice a catalogo	Funziona con	Certificazioni
21120-196	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-095	Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni	RoHS
21120-213	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni	RoHS
21120-199	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

Codice a catalogo	Funziona con	Certificazioni
21120-198	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21190-435	Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", 19" Indoor Cabinets, Armadi da 19" per esterni	RoHS
21101-810	Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni	RoHS
21101-809	Custodie da 19", Montaggio a parete da 19", Armadi da 19" per interni, Armadi da 19" per esterni	RoHS
21120-215	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	Pannelli frontali, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE