


Kit di montaggio combinato per telaio



Il montaggio combinato consente di dividere un supporto o un contenitore alto 6 U in sezioni 2 x 3 U e 6 U. Sono disponibili diverse versioni.

CARATTERISTICHE

Progettato per accettare Euroboard (100 mm di altezza) e Euroboard doppi (233,35 mm di altezza)

Suddivisione dell'area di assemblaggio 6 U in: 2 x 3 U, 1 x 6 U

Altezza del rack:	6U
Tipo:	Combinato
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO
Tipo di prodotto:	Kit di montaggio
Funziona con:	Rack secondari



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Larghezza rack 1	Larghezza rack 2	Materiale
24562-440	1	40HP	42HP	Alluminio, Lega di zinco
24562-442	1	42HP	40HP	Alluminio, Lega di zinco
24562-484	1	84HP		Alluminio, Lega di zinco
24562-420	1	20HP	62HP	Alluminio, Lega di zinco
24562-463	1	63HP	19HP	Alluminio, Lega di zinco

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Da ordinare separatamente: Pannello anteriore 6 U, 2 HP per coprire il montante.

Non è possibile utilizzare le seguenti guide: Tipo "accessorio", tipo "accessorio, rinforzato" e tipo "per circuito stampato da 4,4".

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE