


# Guida standard, con fissaggio connettore DIN, plastica, 220 mm, larghezza scanalatura 2 mm, rosso, 1 coppia



## CODICE A CATALOGO

**64560-075**

La guida di tipo standard con fissaggio del connettore consente all'utente di agganciare i connettori DIN (EN 60603-2 (DIN 41612)) direttamente sulle guide. Applicabile solo con schede Euroboard di dimensioni 100 x 160 mm e 100 x 220 mm. Adatto per RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO ed EuropacPRO.

## CARATTERISTICHE

Montaggio semplice ed economico dei connettori tramite collegamenti a scatto in alternativa alle guide z o orizzontali con guida z integrata

Per formato Euroboard singolo 100 x 160 mm o 100 x 220 mm; non adatto per formato Euroboard doppio

Guida in plastica, monopezzo, rossa, per scanalature larghe 2 mm

Può essere agganciato alle guide orizzontali in alluminio estruso

Può essere agganciato in una piastra dello spessore di 1,5 mm

Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.



## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Profondità scheda: 220mm

Larghezza scanalatura: 2

Colore: Rosso

Materiale: Polibutilene tereftalato

Quantità nella confezione: 2

È conforme a: EN 60603-2 (DIN 41612)

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Tipo di prodotto: Binario di guida

Tipo: Standard con connettore DIN

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Telaio

Peso netto: 0.026kg

Unità confezione: Coppia

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

