

Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V CA



L'unità nVent SCHROFF rack Safety Plus è un'unità di distribuzione dell'alimentazione da 19" utilizzata per fornire l'alimentazione di rete CA ai dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale. Inoltre, è dotato di una funzione di arresto di emergenza.

CARATTERISTICHE

Unità di distribuzione dell'alimentazione da 3 U con funzione di arresto di emergenza

Fornisce l'alimentazione di rete CA ai dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale

Ingresso di rete trifase da 400 V o monofase da 230 V con fusibili di rete

Uscite c.a. con diversi tipi di connettore, attivate tramite interruttore ON/OFF

Uscite CA permanenti (assistenza)

Tutte le uscite sono protette da interruttori automatici

La funzione di arresto di emergenza soddisfa i requisiti EN 60947-5-1 ed EN 60204-1 ed è a prova di atti vandalici

È possibile collegare al sistema un pulsante di arresto di emergenza esterno aggiuntivo

Funziona con:	Varistar CP; Novastar
Funzione:	Arresto di emergenza
Dispositivo di corrente residua:	Sì
Tipo di accessorio:	Accessori per la distribuzione di energia



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tensione di ingresso CA	Numero di fasi	Filtro EMC	Limitatore di sovratensione	Limitatore della corrente di spunto
21270-001	Distributore di potenza	400V	3	Sì	Sì	Sì
21270-003	Distributore di potenza	230V	1	N.	N.	N.
21270-005	Distributore di potenza	230V	1	N.	Sì	N.
21270-010	Distributore di potenza	230V	1	N.	Sì	Sì
21270-011	Distributore di potenza	230V	1	N.	N.	N.

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tensione di ingresso CA	Numero di fasi	Filtro EMC	Limitatore di sovratensione	Limitatore della corrente di spunto
21270-012	Distributore di potenza	400V	3	N.	N.	N.

Table 2/2

Codice a catalogo	Coperchio dell'interruttore automatico	Altezza del rack	Tipo di presa	Quantità nella confezione
21270-001	Sì	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-003	N.	3U	IEC C13	1
21270-005	Sì	3U	SCHUKO	1
21270-010	Sì	3U	IEC C13	1
21270-011	N.	3U	SCHUKO, IEC C13	1
21270-012	N.	3U	IEC C13, IEC C13 LOCK	1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per la configurazione esatta delle funzioni opzionali e la configurazione di esempio, fare riferimento alla tabella relativa agli articoli forniti.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

