


Kit di assemblaggio impugnatura a punta RatiopacPro

Il kit di assemblaggio deve essere utilizzato se è necessario montare una maniglia ribaltabile. I coperchi laterali standard devono essere sostituiti.



CARATTERISTICHE

Pannello laterale in alluminio verniciato a polvere RAL 9006, adattatore e materiale di assemblaggio.

Famiglia di prodotti: RatiopacPRO; RatiopacPRO air
Tipo di prodotto: Kit di montaggio
Tipo: Kit impugnatura a ribalta
Funziona con: Custodie



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Finitura	Material e
24571-352	3U	42HP	255mm	2	Verniciato a polvere	Alluminio
24571-353	3U	42HP	315mm	2	Verniciato a polvere	Alluminio
24571-354	3U	42HP	375mm	2	Verniciato a polvere	Alluminio
24571-355	3U	42HP	435mm	2	Verniciato a polvere	Alluminio
24571-356	3U	42HP	495mm	2	Verniciato a polvere	Alluminio
24571-359	4U	42HP	255mm	2	Verniciato a polvere	Alluminio
24571-360	4U	42HP	315mm	2	Verniciato a polvere	Alluminio

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Finitura	Material e
24571-361	4U	42HP	375mm	2	Verniciato a polvere	Alluminio
24571-362	4U	42HP	435mm	2	Verniciato a polvere	Alluminio
24571-363	4U	42HP	495mm	2	Verniciato a polvere	Alluminio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.