

Rack per cavi Varistar CP



Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposizione per cavi ad alta densità e integrazione da 19".

CARATTERISTICHE

Armadietto preconfigurato e pronto all'uso

Capacità di carico statico fino a 1600 kg

Classe di protezione ingresso IP 20

Possibilità di installazione di diverse apparecchiature di rete

Gestione dei cavi verticale e orizzontale integrata

Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia

Tipo di prodotto: Rack
Materiale: Acciaio
Materiale del telaio: Acciaio

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Materiale del rivestimento	Colore telaio	Altezza	Codice colore telaio	Colore del rivestimento
10630-027	42U	Acciaio	Grigio nero	2000m m	RAL 7021	Grigio nero
10630-028	42U	Acciaio	Grigio nero	2000m m	RAL 7021	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Carico statico	Codice colore del rivestimento	Quantità nella confezione	Carico dinamico	Finitura
10630-027	800mm	1200m m	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf	Verniciato a polvere
10630-028	800mm	1200m m	1600kg	RAL 7021	1	1000kgf	Verniciato a polvere

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE