

Zelfsnijdende kabelbinder 22 kg treksterkte 280 mm Zwart Zak van 100 stuks

CATALOGUSNUMMER

CADTIESC11CBAP



De nVent CADDY zelfsnijdende kabelbinder is een veelzijdige, gereedschapsloze datacom-oplossing voor het bundelen van grote hoeveelheden kabels. Dit eenvoudige, maar innovatieve product heeft een ingebouwd snijmes dat zorgt voor een veilige bevestiging en een veilige en nette afwerking. De zelfsnijdende kabelbinder is gemaakt van duurzaam 6/6 nylon en heeft een robuuste treksterkte van 22 kg.

KENMERKEN

Voorkomt het ontstaan van scherpe snijranden en beschermt de blootliggende huid tegen snijwonden tijdens de installatie

Aantrekken en draaien om te snijden, geen snijgereedschap nodig

Verschillende kleuren, waaronder een zwarte uitvoering met UV-bescherming om te voldoen aan specifieke eisen

Conform RoHS-richtlijn (beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen)

Halogeenvrij

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 601000

Materiaal: Nylon;Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)

Voldoet aan: IEC® 60695-2-11 (gloeidraadtest 960 °C)



Kleur: Zwart

Lengte (L): 279.4mm

Breedte (W): 4.32 mm

Installatietemperatuur: 0 °C Min

Bedrijfstemperatuur: -20 to 85 °C



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

