

nVent CADDY Speed Link Light Pack met wiganker, 1,0mm kabel, 1m lengte

CATALOGUSNUMMER

CLP1L2WA6

Het nVent CADDY Speed Link Light Pack met wiganker bevat een voorgemeten lengte (1m en 2m) van 1mm staalkabel met vastgeklonken wiganker in combinatie met een onopvallende kabelklem. Aannemers kunnen het snel en veilig aan het betonnen plafond monteren om verlichtingstoestellen en bewegwijzering te ondersteunen en te bevestigen.

KENMERKEN

Het volledige systeem omvat draad, een kabelklem en een wiganker van fischerwerke GmbH & Co. KG

Kan snel en eenvoudig worden bevestigd in gescheurd en niet-gescheurd beton

Geen speciaal gereedschap nodig

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196094

Veiligheidsfactor statische belasting: 5:01 uur

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Materiaal: Staal;Messing

Diameter staalkabel: 1 mm

Lengte staalkabel: 2m

Lengte (L): 54mm

Hoogte (H): 17 mm

Breedte (W): 12.5 mm

Dikte (T): 6.5 mm

Hoek (a): 60 °


Statische belasting: 100N

Diameter boorijzer: 6mm

Diepte boorgat: 31mm

Inbeddiepte: 25 mm Min

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

