

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ con chiusura facile, 2 1/2" tubo, 65 DN, 75–76,1 mm OD, M10 Barra

CODICE A CATALOGO

MPZ075



CARATTERISTICHE

Contiene un meccanismo di chiusura facile

Le rondelle aiutano a evitare lo schiacciamento del tubo in CPVC o plastica e garantiscono un fissaggio flottante

I bordi svasati e lo speciale design dell'area di saldatura aiutano a proteggere le tubazioni in CPVC

Ideale per installazioni in spazi limitati in cui è richiesta l'installazione di sistemi in prossimità della superficie di fissaggio

Adatto a tubi in acciaio per sprinkler da 3/4" a 2" (da 20 a 50 DN)

Elimina la necessità di rinforzi antisismici quando la distanza è minore di 150 mm dalla superficie di fissaggio

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

È conforme con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 12)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 595061

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del tubo: 2 1/2"

NB/DN: 65

Diametro esterno (OD): 75.0 - 76.1 mm


Dimensione barra (RS): M10

Larghezza (W): 30 mm

Spessore (T): 2 mm

Carico statico: 1725N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

