

nVent CADDY Superfix 243 M8, 32–35 mm OD, 1" tubo, 25 DN



CODICE A CATALOGO

SXE035

CARATTERISTICHE

Comprende un meccanismo di chiusura facile

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformità alla norma DIN EN 13501-1



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 400059

Materiale: Acciaio;Gomma EPDM-SBR

Finitura: Elettrozincato

Colore: Nero

Temperatura: -50 to 110 °C

Diametro esterno (OD): 32 - 35 mm

Dimensione del tubo: 1"

NB/DN: 25

Dimensione barra (RS): M8

Larghezza (W): 20 mm

Spessore (T): 1.5 mm

Diametro della vite (Sc): 6


Lunghezza della vite (L): 27mm

Carico statico: 1000N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

