

Draadkoppeling voor met koper gelijmde aardstang, met schroefdraad



KENMERKEN

Koppelingen met hoge sterkte zijn aan beide uiteinden voorzien van draad en zijn afgeschuind voor eenvoudig rijden

Corrosiebestendige koppelingen zorgen voor permanente koper-koperverbindingen met lage weerstand



SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Aardingsstangdiameter, nominaal	Lengte (L)	Schroefdraadmaat (TS)	Gewicht eenheid
CR100		Siliciumbrons	1"	99.1mm	1 inch UNC	0.35 kg
CR58	158040	Brons	5/8"	61mm	5/8 inch UNC	0.09 kg
SC34	158050	Brons	3/4"	71mm	3/4 inch UNC	0.17 kg
CR34		Brons	3/4"	76.2mm	3/4 inch UNC	0.15 kg

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voldoet aan	Certificeringen
CR100		EN IEC 62561-2	cUL, UL
CR58	158040	EN IEC 62561-2	UL, cUL, CSA-US, RUS, CSA
SC34	158050	IEC® EN 62561-2	

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voldoet aan	Certificeringen
CR34			RUS, CSA-US, UL, cUL, CSA

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.