

Hygiënisch ontwerp beschermende ventilatorkap, ECHD

Deze nieuwe kappen zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van zware sanitaire toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Ze hebben een hogere IP-classificatie en helpen de EF-filterventilatoren te beschermen tegen het binnendringen van water.

KENMERKEN

Omschrijving: Deze kap is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie met speciale materialen voor zware hygiënische toepassingen en beschermt filterventilatoren in omgevingen met reiniging tegen het binnendringen van water. Als de kap gemonteerd is, stijgt de classificatie van de EF-filterventilatoren van IP 54 naar IP 56. De kap kan eenvoudig worden verwijderd voor onderhoudswerkzaamheden en vervanging van pakkingen en kan ook onder een hoek van 35 graden worden geopend voor eenvoudige reiniging van het filter. De schuine bovenzijde van de kap voorkomt dat vloeistoffen en ander vuil zich ophopen. Gevouwen en gelast. (Machinale bewerking vereist.)

Beschermingsklasse: Komt overeen met IP 56 Type 4, 12 indien gemonteerd over EF-buitenfilterventilator (alleen ECHD70 Type 12).

Verpakkingseenheid: Per stuk met montagemiddelen.

Materiaal: AISI 304L éénrichting geschuurd roestvast staal. Blauwe siliconenpakking, conform FDA 21 CFR 177.2600.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.



Materiaal: Roestvrij staal 304
Afwerking: Geborsteld

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie
ECHD10	230mm	150mm	57mm	Roestvrij staal	Wandmontage
ECHD20	260mm	176mm	57mm	Roestvrij staal	Wandmontage
ECHD22	330mm	233mm	57mm	Roestvrij staal	Wandmontage

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie
ECHD30	390mm	282mm	95mm	Roestvrij staal	Wandmontage
ECHD50	480mm	350mm	110mm	Roestvrij staal	Wandmontage
ECHD70	480mm	350mm	160mm	Roestvrij staal	Wandmontage

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

