

Geïsoleerd montagepaneel, AMI



Dit is een eenvoudig machinaal te bewerken montageplaat die ongewenst contact tussen elektrische componenten en de behuizing voorkomt.

KENMERKEN

Omschrijving: Geïsoleerde montageplaat voor wandmontage kasten. Met behulp van de AMG als accessoire kan de montageplaat in iedere diepte gemonteerd worden. Niet geschikt voor de AFS serie.

Materiaal: Bakeliet.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Dikte: 4mm
Materiaal: Bakeliet
Kleur: Zwart
Afwerking: Glad

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal behuizing
AMI06060	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Plaatstaal
AMI02520	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Plaatstaal
AMI03040	300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Plaatstaal
AMI06080	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Plaatstaal
AMI05040	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Plaatstaal
AMI08080	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Plaatstaal
AMI06040	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Plaatstaal
AMI12060	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Plaatstaal
AMI03030	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Plaatstaal
AMI04050	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Plaatstaal
AMI02525	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Plaatstaal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal behuizing
AMI04060	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Plaatstaal
AMI10060	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Plaatstaal
AMI03025	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Plaatstaal
AMI06050	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Plaatstaal
AMI05030	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Plaatstaal
AMI10080	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Plaatstaal
AMI04030	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Plaatstaal
AMI08060	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Plaatstaal
AMI08040	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Plaatstaal

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Paneelgrootte	Materiaal behuizing
AMI02020	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Plaatstaal
AMI12080	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Plaatstaal
AMI04040	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Plaatstaal
AMI03525	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Plaatstaal
AMI07050	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Plaatstaal
AMI05050	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Plaatstaal

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE