

Morsetto per travi con bullone a U



CARATTERISTICHE

Completo di bullone a U e dadi

Richiede un'installazione a coppie

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Tipo di profilo strut	Dimensione barra (RS)	Spessore della flangia (FT)
ZTA601HD	387701	Acciaio	Zincata a caldo	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA601S6	387710	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA602HD	388006	Acciaio	Zincata a caldo	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10	18 mm Max
ZTA603HD	388066	Acciaio	Zincata a caldo	DD (124 x 41 mm)	10	18 mm Max

Table 2/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.	B	C	Carico statico
ZTA601HD	387701	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	95 mm	5000N
ZTA601S6	387710	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	110 mm	5000N

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.	B	C	Carico statico
ZTA602HD	388006	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	140 mm	5000N
ZTA603HD	388066	80 mm	6 mm	24 mm	45 mm	180 mm	5000N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il Carico statico è basato sull' utilizzo di una coppia di morsetti per profilo strut.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

