

Zijpanelen, SPM

Deze zijpanelen zorgen ervoor dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd, wat betekent dat de elektrische componenten zonder storingen zullen werken, en beschermt het personeel tegen letsels.

KENMERKEN

Omschrijving: Gemakkelijk door één persoon te monteren. Afgedicht met een geëxtrudeerde pakking van polyurethaan uit één stuk en gemonteerd met 8 schroeven en nieuwe gepatenteerde houders. Kan vervangen worden door de zijdeur DNS.

Materiaal: 1.5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Beschermingsklasse: IP 55 | TYPE 12, 13 in combinatie met MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 in combinatie met MCS-HP.

Verpakkingseenheid: 2 panelen, inclusief bevestigingsmateriaal.

Afwerking: Gepoedercoat
Kleur: Lichtgrijs
Kleurcode: RAL 7035
Dikte: 1.5mm

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing	Materiaal
SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM1106R5	1100mm	19mm	600mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing	Materiaal
SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM2010R5	2000mm	19mm	1000mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM1205R5	1200mm	19mm	500mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Vrijstaand	Plaatstaal	Plaatstaal
SPM1810R5	1800mm	19mm	1000mm		Plaatstaal	Plaatstaal
SPM2210R5	2200mm	19mm	1000mm		Plaatstaal	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

