

Geventileerde plinten voor/achter, PV

De voorste en achterste sokkel maken een bekabeling mogelijk zonder enige beperkingen, in overeenstemming met de norm VDE 0113. Kabels installeren wordt eenvoudig, omdat de sokkel zorgt voor extra ruimte onder de behuizing. De ventilatiesleuven zorgen voor natuurlijke ventilatie in deze zone onder de behuizing.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor en achter plint secties met geventileerde panelen. Het is aan te raden deze te gebruiken in combinatie met ventilatiebodemplaten CVB. Maakt probleemloos bekabelen mogelijk en is in overeenstemming met VDE 0113. De sokkel bestaat uit vier hoekstukken met afneembare frontafdekplaten. Alle panelen hebben dubbel gezette randen voor meer stevigheid. Alleen leverbaar in 100 mm hoogte.

Materiaal: Hoekstukken in 2 mm en panelen in 1,5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7022.

Verpakkingseenheid: 1 Set van 4 hoekstukken inclusief panelen. 1 Front- en 1 achterpaneel inclusief bevestigingsmateriaal voor zijpanelen PS of dwarsprofielen PCP.

Montagevoorschriften: Voeg PS zijpanelen toe voor een complete sokkel. Aangeraden wordt om voor gekoppelde kasten de PCP dwarsprofielen toe te voegen voor kabeldoorvoer en extra stevigheid. Gebruik bodemplaten CVB voor betere kastventilatie.

Dikte: 1.5mm
Materiaal: Plaatstaal
Afwerking: Gepoedercoat
Kleurcode: RAL 7022
Kleur: Umbragrijs

SPECIFICATIES

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing
PV1040	100mm	400mm	62mm	Vrijstaand	Plaatstaal
PV1120	100mm	1200mm	62mm	Vrijstaand	Plaatstaal
PV1100	100mm	1000mm	62mm	Vrijstaand	Plaatstaal

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Productserie	Materiaal behuizing
PV1080	100mm	800mm	62mm	Vrijstaand	Plaatstaal
PV1060	100mm	600mm	62mm	Vrijstaand	Plaatstaal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE