

Pressacavi in plastica per contenitori per montaggio a parete, CPG



La compressione di ogni cavo inserito in questo passacavo può essere regolata e fissata mediante un dado di bloccaggio, il che garantisce una protezione contro le deformazioni nonché un'elevata protezione dell'ingresso.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Pressacavo tradizionale. Conosciuto per la eccellente tenuta a trazione, fornendo elevata classe di protezione. Le ghiera in plastica per il fissaggio sono incluse nella fornitura.

Materiale: Corpo pressacavo in poliammide PA6, guarnizione in neoprene.

Resistenza alla temperatura: -20°C to +100°C.

Infiammabilità: V-2 according to UL94.

Finitura: RAL 7035.

Protezione: IP 66

Materiale: Poliammide 6; Neoprene
Finitura: Uniforma
Colore: Grigio chiaro
Codice colore: RAL 7035

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti	Dimensioni delle filettature
CPG12	31mm	15mm	17mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete	M12 x 1,5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete	M16 x 1,5

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti	Dimensioni delle filettature
CPG20	40mm	24mm	26mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete	M20 x 1,5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete	M25 x 1,5
CPG32	56mm	42mm	44mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete	M32 x 1,5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete	M40 x 1,5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete	M50 x 1,5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete	M63 x 1,5

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.