

Perni laterali in acciaio inox, PSS



Questi pannelli laterali per zoccolo chiudono lo spazio aggiuntivo al di sotto della cassa, se necessario.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Pannelli laterali per chiudere la parte in profondità dello zoccolo PFS. Doppia piega per la massima rigidità. Compatibile con armadi componibili e compatti in acciaio inossidabile.

Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304 / AISI 316L pre-satinato. Pannelli: 1.5 mm.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli. Accessori per il montaggio forniti con PFS.

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale	Materiale della cassa
PSS1040-316	100mm	400mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1050	100mm	500mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1080-316	100mm	800mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1100-316	100mm	999mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2050	200mm	500mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2060-316	200mm	600mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2040	200mm	400mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2050-316	200mm	500mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2080-316	200mm	800mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale	Materiale della cassa
PSS1060	100mm	600mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2040-316	200mm	400mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2060	200mm	600mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1060-316	100mm	600mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS2100-316	200mm	999mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1040	100mm	400mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 304	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile
PSS1050-316	100mm	500mm	27mm	Supporto libero	Acciaio inossidabile 316	Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE